



Czujnik zbliżeniowy SIEA-M30B-UI-S

Numer części: 538294
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Z wtyczką, zabudowa na równi z płaszczyzną.
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2021. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Kształt	Okrągły
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Sposób pomiaru	Indukcyjny
Współczynniki redukcyjne	Aluminium = 0,2 Stal nierdzewna St 18/8 = 0,65 Miedź = 0,17 Mosiądz = 0,3 Stal St 37 = 1,0
Zakres pomiaru drogi	0 ... 20 mm
Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C
Rozdzielczość przemieszczenia	0.005 mm
Powtarzalność	0.3 mm
Powtarzalność przy stałych warunkach	+/- 0,05 mm
Zmiana temperatury w funkcji rzeczywistej odległości	≤ ±10 %
Maks. częstotliwość przełączania DC	200 Hz
Wyjście analogowe	0 - 10 V 4 - 20 mA
Szerokość taśmy	200 Hz (-3 dB przy s=10 mm)
Maks. prąd obciążenia na wyjściu analogowym, napięciowym	10 mA
Maks. obciążenie na wyjściu analogowym, prądowym	500 Ohm
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	Obwód impulsowy
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Dostępne
Maks. prąd-/ wartość wyjściowa napięcia bez obiektu	120 %
Napięcie wyjściowe przy 23 °C	0 V / -0 + 0,4 V (s=0 mm) +5,2 V / ± 0,4 V (s=10 mm) +10 V / ± 0,4 V (s=20 mm)
Prąd wyjściowy przy 23 °C	4mA / ± 0,8 mA (s=0 mm) 20mA / ± 0,8 mA (s=20 mm)
Zakres napięcia roboczego DC	15 ... 30 V
Tętnienie resztkowe	20 %
Prąd jałowy	≤ 10 mA
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla napięcia roboczego
Przylącze elektryczne	Wtyczka M12x1 4-pin
Wielkość	M30
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Moment dokręcenia	70 Nm
Sposób montażu	Zabudowa czoła na równi z powierzchnią montażową

Cecha	Wartość
Waga produktu	155 g
Materiał obudowy	Mosiądz Chromowany
Stopień ochrony	IP67
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję