


Elektrozawór

VZWM-L-M22C-N12-F5-R1

Numer części: 546172

FESTO

sterowany pilotem, z membraną, przyłącza NPT1/2", wersja z stali nierdzewnej.



Karta danych

Cecha	Wartość
Konstrukcja	Zawór membranowy Sterowany pilotem
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Preferowany w pozycji pionowej
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Przyłącze zaworu procesowego	1/2 NPT
Przyłącze elektryczne	Typ cewki MH-... , cewkę można zamawiać jako osprzęt
Wielkość nominalna	13 mm
Funkcja zaworu	2/2 zamknięty, monostabilny
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Medium	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne Woda cieczki obojętne
Ciśnienie robocze zaworu procesowego dla mediów płynnych	0.5 ... 6 bar
Ciśnienie robocze zaworu procesowego dla mediów gazowych	0.5 ... 10 bar
Różnica ciśnień	0.5 bar
Rodzaj sterowania	Z pilotem
Maks. lepkość	22 mm ² /s
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura medium ciekłego	5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przepływ Kv	2.4 m ³ /h
Normalny przepływ nominalny	2 400 l/min
Czas przełączania przy włączaniu	8 ms
Czas załączania dla mediów ciekłych	110 ms
Czas przełączania przy wyłączeniu	10 ms
Czas wyłączania dla mediów ciekłych	200 ms
Wartość-b	0.37
Wartość-C	9.8 l/sbar
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Materiał obudowy	Odlew ze stali szlachetnej
Numer materiału dla obudowy	1.4581
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał rurki twornika	Stal wysokostopowa
Waga produktu	400 g
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Maks. moment dokręcenia śruby w pokrywie	20 Nm
Maks. moment dokręcający dla gwintu przyłączeniowego	105 Nm
Maks. moment dokręcenia mocowania cewki	2 Nm