


Zawór podstawowy LOE-D-MINI-U

Numer produktu: 546431

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|--|
| Wielkość | Mini |
| Seria | D |
| Pozycja montażu | w pionie +/- 5° |
| Konstrukcja | Proporcjonalna standardowa smarownica mgłowa |
| Maks. ilość oleju | 1,53 fl oz (US) |
| Ostona pojemnika | Ostona metalowa |
| Ciśnienie robocze | 0 psi...240 psi |
| Normalny przepływ nominalny | 45,5 cfm |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Praca z olejnym powietrzem nie jest możliwa |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura przechowywania | 14 °F...140 °F |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gazy obojętne |
| Temperatura medium | 14 °F...140 °F |
| Temperatura otoczenia | 14 °F...140 °F |
| Waga produktu | 7595 un |
| Typ mocowania | Przy pomocy osprzętu |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |