

# Przewód o dużej odporności PAN-R-10X1,9-SI

Numer produktu: 541677

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	10 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	44 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	6.2 mm
Min. promień gięcia	25 mm
Właściwości przewodu	Możliwość stosowania w przewodach kabli
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...3.5 MPa -0.95 bar...35 bar -13.775 psi...507.5 psi
Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-30 °C...80 °C
Waga produktu według długości	0.0498 kg/m
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-średnica zewn. 10 mm
Kolor	srebrny
Twardość w skali Shore'a	D 62 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	TPE-A