

Moduły multi-pin VABE-S6-1LF-C-M1-C36M

Numer części: 543412

FESTO

do wyspy zaworowej VTSA i VTSA-F.



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	EN 61984
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba pozycji zaworowych	16 przy zaworach bistabilnych 32 przy zaworach monostabilnych
Maks. całkowity prąd	6 A
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Odporność na piki napięcia	1.5 kV
Obciążalność prądowa przy 40°C	1 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi urządzeń elektrycznych
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65 NEMA 4
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	545 g
Sterowanie elektryczne	Multipin
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe / listwa zaciskowa
Materiał pokrywy	PA
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy