

# Siłownik okrągły DSNU-2"" - -PPV-A-S2

Numer produktu: 548526

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	0,4 in...20 in
Ø tłoka	2""
Gwint na tłoczysku	5/8-18 UNF-2A
W oparciu o normę	ISO 6431
Amortyzacja	amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych
Pozycja montażu	dowolny
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Konstrukcja	Tłok Tłoczysko
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Warianty	Dwustronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Sposób działania	dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-4 °F...176 °F
Energia uderzenia w pozycjach końcowych	0,738 ft-lbf
Długość amortyzacji	0,79 in
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie	198 lbf
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	236 lbf
Ruchoma masa przy skoku 0 mm	11708 un
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	709 un
Typ mocowania	Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne	1/4 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)

<b>Cechy</b>	<b>Wartość</b>
Materiał tłoczyska	Nierdzewna stal stopowa
Materiał rury siłownika	Nierdzewna stal stopowa