

Blok przyłączeniowy CPE10-3/2-PRS-1/4-7-NPT

Numer części: 550606

FESTO

do zaworów CPE.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|----------------------------------|
| Raster | 16 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 7 |
| Maks. liczba stref ciśnienia | 2 |
| Ciśnienie rozrywające | 5 MPa 50 bar 725 psi |
| Ciśnienie robocze MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Ciśnienie robocze | -0.9 ... 10 bar |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium | 23 ... 122 °F |
| Temperatura otoczenia | 23 ... 122 °F |
| Maks. moment dokręcający, montaż zaworu | 0.9 ft-lbf |
| Waga produktu | 10.85 oz |
| Sposób montażu bloku przyłączeniowego | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Sposób montażu zaworu | Przy pomocy gwintów wewnętrznych |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | 1/4 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | 1/4 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 5 | 1/4 NPT |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał listwy przyłączeniowej | Stop aluminium |