


Zawór zabezpieczający podciśnienie ISV-M4

Numer produktu: 545996

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	M4
Sprawność impulsu wyrzutowego	0.8 MPa 8 bar
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Wymagana szybkość wysysania przy -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	1.5 g
Typ mocowania	wkręcane
Przyłącze pneumatyczne 1	M4
Przyłącze pneumatyczne 2	M4
Materiał filtra	Brąz spiekany
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej