


# kompaktowy system wizyjny SBOC-Q-R2C

Numer części: 551022  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Kompaktowy system wizyjny z kolorowym czujnikiem CMOS- 2/3",  
rozdzielczość 1280\*1084 pikseli, interfejs Ethernet 100 Mbit/s,  
zintegrowany CoDeSys PLC.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne  
produkty patrz Support Portal.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wersja czujnika	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
Mocowanie obiektywu	Mocowanie-CS (Mocowanie C z osłoną obiektywu)
Pole podglądu	W zależności od wybranego obiektywu
Szerokość	45 mm
Wysokość	45 mm
Długość	139.4 mm
Wejście	Wejście 1: sygnał trigger-Signal, Wejście 2: zaakceptowane wejścia
Maks. liczba różnych orientacji	8 na typ części
Maks. liczba programów sprawdzających	256
Funkcja sortowania	Do 16 typów/programów sprawdzających
Wyjście	Wyjście 1: gotowość do pracy, wyjście 2 i wyjście 3 można parametryzować: dobra część, zła część, dobre położenie, złe położenie, zewnętrzne oświetlenie
Maks. prąd szczytowy	1,5 A przy 24 V-wyjścia
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu przy nieobciążonych wyjściach	120 mA
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Temperatura magazynowania	-10 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP65 IP67
Warunki otoczenia	Ekranowanie przeciw zew. źródłom światła Najczystsze możliwe powietrze otoczenia
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Dopuszczenie	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Waga produktu	182 g
Czas naświetlania	8 μs ... 1 000 ms
Szybkość zmian obrazu (pełny obraz)	27 fps
Typ czujnika	Kolor
Odległość robocza	W zależności od wybranego obiektywu
Ethernet, prędkość transmisji	100 Mbit/s
Ethernet, obsługiwane protokoły	TCP/IP, EasyIP, Telnet, ModbusTCP
Ethernet, wtyczka przyłącz.	Wtyczka M12
Interfejs-Fieldbus, technologia przyłączy	Wtyczka M12
Ethernet, interfejs magistrali	IEEE802.3U (100BaseT)
Interfejs fieldbus	CAN
Interfejs Fieldbus, obsługiwane protokoły	CP-Fieldbus
Uwaga odnośnie materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE

Cecha	Wartość
	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	ABS Wzmocniony włóknem szklanym
Materiał obudowy	Aluminium Anodowanie