

Zawór podstawowy LFMA-D-MINI-U

Numer części: 546439

Classic - Nie stosować w nowych projektach

bez gwintowanych płyt przyłączeniowych. Wkładka filtrująca 0,01 µm, z metalową osłoną.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--------------------------------------|---|
| Seria | D |
| Wielkość | Mini |
| Konstrukcja | Filtr włóknowy |
| Wkładka filtracyjna | 0.01 µm |
| Spust kondensatu | Obracanie ręczne |
| Ciśnienie robocze | 13.8 ... 240 Psi |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gazy obojętne |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [1:7:2] Gazy obojętne |
| Efektywność filtrowania | 99.9999 % |
| Osłona pojemnika | Osłona metalowa |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium | 33.8 ... 140 °F |
| Temperatura otoczenia | 14 ... 140 °F |
| Resztkowa zawartość oleju | 0.00000027 oz/yd3 |
| Sposób montażu | Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu Do wyboru: |
| Pozycja zabudowy | Pionowa +/- 5° |
| Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Materiał filtra | Włókna boro krzemowe |
| Materiał pojemnika | PC |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Waga produktu | 8.75 oz |