



Obrotowy stół podziałowy DHTG-140-8-A

Numer produktu: 548090

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	140
Równoległość tarczy	0.04 mm
Mimośrodkowość osiowa płyty	0.02 mm
Koncentryczność płytki	0.02 mm
Dokładność powtarzalności kąta obrotu	0.03 deg
Amortyzacja	Amortyzator, charakterystyka twarda, regulowany
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	dwustronnego działania
Konstrukcja	Złącze wieńca zębatego Zębatka/zębnik wymuszony przebieg ruchu
Sygnalizacja położenia	do czujników indukcyjnych
Podział	8
Ciśnienie robocze	4 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
Temperatura otoczenia	5 °C...60 °C
Maks. dopuszczalna siła osiowa statyczna	4000 N
Maks. moment pull-out, statyczny	300 Nm
Maks. siła promieniowa statyczna	6000 N
Maks. moment obrotowy styczny, statyczny	200 Nm
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	18.1 Nm
Waga produktu	10000 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworu przelotowego i tulejki centrującej
Przyłącze pneumatyczne	Gwint wewnętrzny G1/8

Cechy	Wartość
Materiał tarczy	Stal ocynkowana
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zderzaka	Stal ocynkowana
Materiał pokrywy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej