

Zestaw osiowy EAMM-A-F47-80G

Numer części: 550947

FESTO

pasuje do napędów elektrycznych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przenoszony moment obrotowy	21 Nm
Waga produktu	1 000 g
Kod interfejsu, napęd	F47
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	80G
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS