


# Filtr podciśnieniowy VAF-DB-1/2

Numer produktu: 553141

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	pionowo
Dokładność filtracji	80 µm
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...0 bar
Informacja o ciśnieniu roboczym	Tylko do stosowania w otwartych systemach podciśnieniowych
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Maks. moment dokręcenia	20.5 Nm
Waga produktu	162 g
Typ mocowania	Instalacja na przewodach Przy pomocy uchwytów ściennych/ptaskich
Przyłącze pneumatyczne	G1/2
Przyłącze podciśnienia	G1/2
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał filtra	PE
Materiał obudowy	Wzmocniony PP
Materiał pojemnika	Poliamid
Sprawność impulsu wyrzutowego	7 bar