

Złącze wtykowe NPQM-D-G38-Q10-P10

Numer produktu: 558669

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|--|---|
| Wielkość | Standard |
| Średnica nominalna | 8 mm |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem | Pierścień uszczelniający |
| Konstrukcja | kształt prosty Zasada Push Pull |
| Wielkość opakowania | 10 |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -20 °C...70 °C |
| Znamionowy moment dokręcenia | 9 Nm |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia | ± 20% |
| Waga produktu | 22.6 g |
| Typ mocowania | Zewnętrzny sześciokąt SW16 Gniazdo sześciokątne SW8 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny G3/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | do przewodu o średnicy zewn. 10 mm |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowany |
| Materiał uszczelnienia przewodu | NBR |