

Ośłona ochronna VMPAL-KM-SD44-IP67-0

Numer produktu: 560429

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Waga produktu	102 g
Przyłącze elektryczne	możliwość konfekcjonowania
Dopuszczalna średnica kabla	5 mm...13 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
Stopień ochrony	IP67 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-5 °C...80 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne