

Przewód z tworzywa sztucznego PUN-V0-6X2-WS-C

Numer produktu: 561714

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	6 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	24 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	2 mm
Min. promień gięcia	7 mm
Właściwości przewodu	Możliwość stosowania w przewodach kabli
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Informacja o ciśnieniu roboczym	W przypadku zastosowań z odpryskami spawalniczymi: maks. 1 MPa przy 20°C, maks. 0,9 MPa przy 40°C, maks. 0,7 MPa przy 60°C Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. maks. 50°C
Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Woda (w postaci płynnej, bez lodu)
Próba ogniowa materiału	UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0,75 mm)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-35 °C...60 °C
Uwaga na temat temperatury otoczenia	praca bez ciśnienia do 90°C
Waga produktu według długości	0.032 kg/m
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-średnica zewn. 6 mm Do końcówki nasadkowej-śred. wew. przewodu 2 mm
Kolor	biały
Informacja o kolorze	odchylenie od standardowego koloru ze względu na ochronę przed zapłonem
Twardość w skali Shore'a	D 54 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	TPE-U(PU)