


# Wtyczka NECU-S-M8G3-HX

Numer części: 562024

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-104 EN 61984
Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Liczba podłączeń/rozłączeń	3
Waga produktu	7.8 g
Przyłącze elektryczne	3-pin M8x1 Wtyczka prosta / Zacisk z przebicciem izolacji
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 32 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 32 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	4 A
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Dopuszczalna średnica kabla	2.5 ... 5.1 mm
Dopuszczalna średnica indywidualnej żyły	≥ 0.1 mm
Dopuszczalna średnica żyły	0.9 ... 1.6 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.14 ... 0.34 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	PA Odlew ciśnieniowy cynkowy Niklowanie
Materiał zamka śrubowego	Niklowany mosiądz
Materiał uszczelnień	FPM PUR
Materiał styków elektrycznych	Styki połączone
Dopuszczalna izolacja żyły	PP PVC TPE-E