


Kabel łączący NEBV-M8W4L-E-5-LE2

Numer części: 562472

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zgodność z normą	EN 61076-2-101 ISO 20401
Wskaźnik stanu przełączania	Żółta dioda LED
Waga produktu	85 g
Przylącze elektryczne	4-pin / 2-żyły Gniazdo wtykowe kątowe / Kabel M8x1
Zakres napięcia roboczego DC	20.4 ... 26.4 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	3 A
Długość kabla	5 m
Charakterystyka kabla	Suitable for energy chains
Min. promień gięcia dla kabla	35 mm
Średnica kabla	3.3 mm
Budowa kabla	2x0,25
Końce żył	Zaślepka końca kabla
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Materiał styków elektrycznych	Mosiądz Styki połączone
Materiał izolacji	PVC