

Pasywny napęd prowadzący EGC-70- -FA

Numer części: 558864

FESTO

Z prowadzeniem na łożyskach kulkowych obiegowych, bez napędu.



Przykładowy model

Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Skok roboczy	50 ... 5 000 mm
Wielkość	70
Pozycja zabudowy	Dowolna
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach kulkowych z zamkniętym obiegiem kulek
Konstrukcja	Z prowadnicami
Maks. przyspieszenie	50 m/s ²
Maks. prędkość	5 m/s
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Geometryczny moment bezwładności powierzchni 2 stopnia lx	395E+03 mm ⁴
Geometryczny moment bezwładności powierzchni 2 stopnia ly	577E+03 mm ⁴
Maks. siła Fy	1 850 N
Maks. siła Fz	1 850 N
Maks. opór przesuwu jałowego	15 N
Maks. moment Mx	16 Nm
Skრęcający moment bezwładności It	240E+03 mm ⁴
Materiał profilu	Stop aluminium Anodowanie
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał profilu zakrywającego	ABS
Materiał pokrywy	Stop aluminium Anodowanie
Materiał prowadzenia wózka napędu	Stal
Materiał prowadnicy	Stal
Materiał wózka	Stop aluminium Anodowanie