


# Napęd liniowy DFPI-200- -ND2P-E-P

Numer części: 564831

FESTO

z zintegrowanym układem pomiaru drogi.



Przykładowy model



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość napędu wykonawczego	200
Rysunek otworowania kołnierza	F10 F14
Skok	40 ... 990 mm
Zapas skoku	4 mm
Średnica tłoka	200 mm
W oparciu o normę	DIN 3358
Amortyzacja	Brak tłumienia
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Konstrukcja	Tłoczek Korpus siłownika
Używanie w zakresie zew.	C1 – miejsce użytkowania zabezpieczone przed wpływem pogody
Sygnalizacja położenia	Do czujników Z zintegrowanym systemem pomiaru drogi
Zasada pomiaru systemu pomiaru drogi	Potencjometr
Ciśnienie robocze	3 ... 8 bar
Nominalne ciśnienie robocze	6 bar
Maks. napięcie robocze DC	15 V
ATEX-Kategoria Gaz	II 2G
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	c T4 X
ATEX-Kategoria Pył	II 2D
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	c T120°C X
Ex-Temperatury otoczenia	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX)
Odporność na ciągłe drgania wg DIN/IEC 68 Część 2-82	Testowany zgodnie z poziomem ostrości 2
Klasa odporności na korozję KBK	3
Względna wilgotność powietrza	5 - 95 % Skroplony
Stopień ochrony	IP65 IP67 IP69K NEMA 4 W stanie zmontowanym Wg IEC 60529
Odporność na drgania wg DIN/IEC 68 Część 2-6	Testowany zgodnie z poziomem ostrości 2
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	18 080 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	18 850 N
Pobór powietrza na powrocie na 10 mm skoku	2.111 l

Cecha	Wartość
Pobór powietrza na wysuwie na 10 mm skoku	2.119 l
Przemieszczana masa przy 0 mm skoku	4 722 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	187 g
Dodatkowy ciężar systemu pomiaru drogi na 10 mm	2 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	13 946 g
Dodatkowy współczynnik masy na 10 mm skoku	87 g
Wielkość strefy martwej	0 ... 10 %
Maks. długość linii	30 m
Przyłącze elektryczne	3-pin Wtyczka prosta / Zaciski śrubowe
Sposób montażu	Na kołnierzu wg DIN 3358
Przyłącza pneumatyczne	kalibrowana śred. zew. Do przewodu o średnicy zewnętrznej 8 mm
Uwaga odnośnie materiałów	Zawiera substancje PWIS Zgodność z RoHS
Materiał pokrywy	Aluminium-odlew ciśnieniowy Lakierowana
Materiał-uszczelnienie dolne	Aluminium-odlew ciśnieniowy Lakierowana
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał śruby	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał rury siłownika	Stop aluminium Anodowanie