


Chwytnak promieniowy HGRC-16-A

Numer części: 565131
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2019. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	16
Maks. dokładność zamienności	≤ 0.2 mm
Maks. luz kątowy na szczęce chwytaka ax, ay	≤ 0.5 deg
Maks. luz na szczęce chwytaka Sz	≤ 0.1 mm
Maks. kąt otwarcia	180 deg
Symetria osiowa	≤ 0.2 mm
Powtarzalność chwytaka	≤ 0.05 mm
Liczba szczęk chwytaka	2
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Funkcja chwytaka	Promieniowy
Konstrukcja	Zębata/Zębniak Dodatnio poprowadzona sekwencja ruchu
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Ciśnienie robocze	2 ... 8 bar
Maks. częstotliwość robocza chwytaka	≤ 4 Hz
Min. czas otwarcia przy 6 bar	160 ms
Min. czas zamknięcia przy 6 bar	150 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Całkowity moment chwytu przy 6 bar, przy otwieraniu	72 Ncm
Całkowity moment chwytu przy 6 bar, przy zamykaniu	72 Ncm
Masowy moment bezwładności	1.35 kgcm ²
Maks. siła na szczęce chwytaka Fz, statyczna	60 N
Maks. moment na szczęce chwytaka Mx, statyczny	4 Nm
Maks. moment na szczęce chwytaka My, statyczny	1 Nm
Maks. moment na szczęce chwytaka Mz, statyczny	3.2 Nm
Okresy smarowania elementów prowadzących	10 Mio SP
Waga produktu	350 g
Sposób montażu	Gwint wewnętrzny i tulejka centrująca
Przyłącza pneumatyczne	M5
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Material housing	Odlew ciśnieniowy cynkowy Lakierowana
Material gripper jaws	Odlew ciśnieniowy cynkowy Lakierowana