

# Listwa przyłączeniowa VABM-L1-10S-G18-4

Numer części: 566560

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	10.5 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	16
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Dopuszczenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcający przy montażu na szynie H	1.5 Nm
Maks. moment dokręcający, montaż zaworu	0.45 Nm
Maks. moment dokręcający przy montażu na ścianę	3 Nm
Waga produktu	96 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium