


# Przyłącze magistrali CECX-F-PB-S-V1

Numer części: 565598

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Dopuszczenie	c UL us - Listed (OL)
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS Zgodne z RoHS
Pobór mocy 5 V	1.4 W
Temperatura otoczenia	5 ... 55 °C
Temperatura przechowywania	-40 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	10 - 95 %
Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	III
Waga produktu	140 g
Test odporności na wibracje	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Test odporności na uderzenie	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pół sinusoidalny)
Wyświetlanie stanu	LED (Status) Czerwona dioda LED = Bus Fault
Interfejs fieldbus	PROFIBUS-Slave DP-V1
Interfejs-Fieldbus, technologia przyłączy	Gniazdo Sub-D 9-pin
Interfejs-Fieldbus, szybkość transmisji	9,6 kBit/s do 12 MBit/s
Interfejs-Fieldbus, izolacja galwaniczna	Tak