


Kabel łączący MHJ9-KMH-2,5-HF

Numer części: 567505

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Dopuszczenie	RCM Mark
Dodatkowe funkcje	Gaszenie iskier Redukcja prądu podtrzymania z odzyskiem energii Safety shut-off
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy szyny montażowej Do wyboru:
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	98 g
Przylącze elektryczne	2-pin / 2-pin / 4-żyty Gniazdo wtykowe proste/Gniazdo wtykowe proste / Kabel
Zakres napięcia roboczego DC	12 ... 53 V
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla napięcia roboczego
Uwaga odnośnie pracy	Zasilacz musi dostarczyć przynajmniej 1,85 A bez spadku napięcia
Informacja o poborze mocy	Faza niskoprądowa 2,8 W, Faza wysokoprądowa 17,1 W, na kanał
Czas pracy ciągłej	100 % Przestrzegać uwag odnośnie pracy elektrozaworów
Zakres sygnału wyzwiania DC	3 ... 30 V
Note on feeder current	Liniowy wzrost 0,09 - 0,44 mA z sygnałem wyzwajającym 3 - 15V 0,44 - 15,44 mA z sygnałem wyzwajającym 15 - 30 V
Oporność wejściowa	34 kOhm
Długość kabla	2.5 m
Charakterystyka kabla	dla zastosowań statycznych.
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi EMC Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał obudowy	POM