

# Przewód z tworzywa sztucznego PLN-3/8-SW-150-CB

Numer części: 569909

FESTO

wysoka odporność na chemikalia i hydrolizę.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna, calowa	3/8
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	0.187 ft
Min. promień gięcia	0.115 ft
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-14.4 ... 203 Psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-22 ... 176 °F
Ciężar produktu w zależności od długości	0.403 oz/ft
Przyłącza pneumatyczne	dla złączy wtykowych, średnica zew. 3/8"
Kolor	Czarny
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	PE