

# Przewód z tworzywa sztucznego PUN-V0-14X2-SW-C

Numer części: 570351

FESTO

odporne na ogień



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	14 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	70 mm
Średnica wewnętrzna	9.8 mm
Min. promień gięcia	45 mm
Właściwości przewodów pneumatycznych	Suitable for energy chains
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 0.6 MPa -0.95 ... 6 bar -13.775 ... 87 psi
Ciśnienie robocze zależne od temperatury	-0.095 ... 0.9 MPa
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 9 bar
Ciśnienie robocze zależne od temperatury	-13.775 ... 130.5 psi
Uwaga do ciśnienia roboczego	Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. maks. 50°C
Dopuszczenie	TÜV
Certyfikat	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda (płynna, bez lodu)
Próba ogniowa materiału	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-35 ... 60 °C
Uwaga odnośnie temperatury otoczenia	For unpressurised use up to 90 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.096 kg/m
Przyłącza pneumatyczne	do złączy wtykowych, średnica zew. 14 mm
Kolor	Czarny
Uwagi do koloru	Z powodu ochrony przed zapłonem odchylenie od standardowego koloru
Twardość wg Shore'a	D 54 +/-3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	TPE-U(PU)