

Siłownik elektryczny ESBF-BS-50-300-20P

Numer części: 8022599

★ Podstawowy program produkcyjny

z pociągową śrubą toczną, napędzana elektrycznie śrubą, która przekształca obroty silnika na ruch liniowy tłoczyska.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	50
Skok	300 mm
Gwint na tłoczysku	M16x1,5
Luz rewersyjny	40 µm
Średnica śruby	20 mm
Skok śruby	20 mm/U
Maks. odch. kąta obrotu tłoczyska +/-	0.15 deg
W oparciu o normę	ISO 15552
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Typ silnika	Silnik skokowy Silnik serwo
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Konstrukcja	Siłownik elektryczny z śrubą toczną
Typ śruby	Śruba pociągowa toczna
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Z prowadzeniem ślizgowym
Maks. przyspieszenie	25 m/s ²
Maks. prędkość	1.33 m/s
Powtarzalność	±0,01 mm
Czas pracy ciągłej	100 %
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Maks. moment napędu	16.3 Nm
Maks. siła promieniowa na wałku napędowym	300 N
Maks. siła posuwu F _x	5 000 N
Jałowy moment napędowy	0.3 Nm
Wartość obciążenia użytecznego, w poziomie	500 kg
Wartość odniesienia dla obciążenia roboczego w pionie	500 kg
Masowy moment bezwładności J _H na metr skoku	1.1387 kgcm ²
Masowy moment bezwładności J _L na kg obciążenia roboczego	0.1013 kgcm ²
Masowy moment bezwładności J _O	0.3289 kgcm ²
Przemieszczana masa własna przy 0 mm skoku	793 g
Dodatkowy współczynnik przemieszczanej masy własnej na 10 mm skoku	35 g
Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku	1 982 g
Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku	65 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych lub osprzęt
Kod interfejsu, napęd	D50

Cecha	Wartość
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	Gładko anodowany stop aluminium
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał śrub	Stal ocynkowana
Materiał nakrętki śrubowej	Stalowe rolki prowadzące
Materiał śruby	Stalowe rolki prowadzące
Materiał rury siłownika	Gładko anodowany stop aluminium