


Gniazdo wielokrotne KDVF-16-B

Numer części: 7564

FESTO

do złącza wielostykowego do przewodów z tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej 2, 3 i 4 mm.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	4 mm
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	64 g
Maks. liczba przyłączy	16
Przyłącza pneumatyczne	PK-2 PK-3 PK-4
Kolor	Szary
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS