


Napęd wahadłowy DFPD-240-

Numer części: 8042190

FESTO

konstrukcja typu zębniak-zębatka, układ podłączeń zgodnie z NAMUR VDI/VDE 3845 dla montażu elektrozaworów, czujników położenia i pozycjonerów, standardowe podłączenie ISO 5211 do zaworu procesowego.



Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

| Cecha | Wartość |
|--|---|
| Wielkość napędu wykonawczego | 240 |
| Rysunek otworowania kołnierza | F10 F0710 |
| Kąt obrotu | 90 ... 180 deg |
| Regulacja położenia końcowego przy 0° | -5 ... 5 deg |
| Zakres regulacji pozycji końcowej przy nominalnym kącie obrotu | -5 ... 5 deg |
| Wątek łączący, głębokość | 24 mm |
| Znormalizowane przyłącze do zaworu | ISO 5211 |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Tryb pracy | Dwustronnego działania Jednostronnego działania |
| Konstrukcja | Zębatka/Zębniak |
| Kierunek zamykania | Zamykanie w prawo Zamykanie do lewej |
| Przyłącze zaworu odpowiada normie | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Podłączenie dla pozycjonera i czujnika położenia zgodne z normą | VDI/VDE 3845 Wielkość AA 2 |
| Safety Integrity Level (SIL) | Produkt może być stosowany w SRP/CS do SIL 2 Low Demand Do SIL 3 w architekturze redundantnej do SIL 1 High Demand mode |
| Certyfikowany dla funkcji bezpieczeństwa zgodnie z ISO 13849 i IEC 61508 (SIL) | Produkt może być stosowany w SRP/CS do SIL 2 Low Demand do SIL 1 High Demand mode Do SIL 3 w architekturze redundantnej |
| Ciśnienie robocze | 2 ... 8 bar |
| Nominalne ciśnienie robocze | 2 ... 6 bar |
| Klasyfikacja morska | patrz certyfikat |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX) |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z przepisami EX Wielkiej Brytanii |
| Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską | EPL Db (GB) EPL Gb (GB) |
| Certyfikat | DNV TAP00001CE TÜV Rheinland 968/V 1106.01/2023 |
| ATEX-Kategoria Gaz | II 2G |
| ATEX-Kategoria Pył | II 2D |
| Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz | Ex h IIC T3 Gb X Ex h IIC T4 Gb X Ex h IIC T6 Gb X |
| Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył | Ex h IIIC T105°C Db X Ex h IIIC T175°C Db X Ex h IIIC T85°C Db X |

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ex-Temperatura otoczenia | -20°C ≤ Ta ≤ +80°C -50°C ≤ Ta ≤ +60°C 0°C ≤ Ta ≤ +150°C |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Ciśnieniowy punkt rosy 10°C poniżej temp. otoczenia/temp. medium Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L VDMA24364-Strefa III |
| Temperatura przechowywania | -20 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia | -50 ... 150 °C |
| Moment obrotowy przy nominalnym ciśnieniu i kącie obrotu 0° | 57.2 ... 234.3 Nm |
| Moment obrotowy przy nominalnym ciśnieniu roboczym i kącie obrotu 90° | 29.8 ... 234.3 Nm |
| Uwaga o momencie obrotowym | Roboczy moment obrotowy napędu nie może być większy niż maksymalny dopuszczalny moment obrotowy podany w ISO 5211 w odniesieniu do wielkości kołnierza mocującego i sprzęgła. |
| Moment obr. od sprężyny powrotnej przy kącie obrotu 0° | 28 ... 84 Nm |
| Moment od sprężyny powrotnej przy 90° | 55.4 ... 166.1 Nm |
| Zużycie powietrza przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) na cykl 0° nominalny kąt obrotu-0° | 8.6 ... 26.6 l |
| Waga produktu | 7 611 ... 12 549 g |
| Przyłącze wałka | T22 |
| Przyłącza pneumatyczne | G1/4 1/4 NPT |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał płyty przyłączeniowej | Stop aluminium, anodowany |
| Materiał pokrywy | Odlew aluminium, pokrycie ochronne |
| Materiał uszczelnień | FPM FVMQ NBR |
| Materiał sprężyny | Stal sprężynowa |
| Materiał obudowy | Stop aluminium, anodowany |
| Materiał tłoka | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
| Materiał łożyska | POM Wzmocniony PPS |
| Materiał krzywki | Stal Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Materiał śrub | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Materiał wałka | Stal, niklowana Stal wysokostopowa, nierdzewna |