

# Servo Press Kit YJKP-..

Numer części: 8058596

FESTO



Przykładowy model

## Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

| Cecha                           | Wartość                                    |
|---------------------------------|--|
| Siła nacisku                    | 0 ... 17 kN                                |
| Skok roboczy                    | 100 ... 400 mm                             |
| Długość kabla                   | 5 ... 15 m                                 |
| Częstotliwość skanowania        | 1 000 Hz                                   |
| Protokół                        | EtherNet/IP<br>Modbus TCP<br>TCP/IP        |
| Pozycja zabudowy                | Dowolna                                    |
| Typ silnika                     | Silnik serwo                               |
| Maks. przyspieszenie            | 2 m/s <sup>2</sup>                         |
| Czas pracy ciągłej              | 100%                                       |
| Prędkość posuwu                 | 0 ... 250 mm/s                             |
| Dokładność FS                   | 0.25 %FS                                   |
| Maksymalne obciążenie użyteczne | 19.5 ... 95 kg                             |
| Temperatura otoczenia           | 0 ... 40 °C                                |
| Temperatura przechowywania      | -10 ... 60 °C                              |
| Stopień ochrony                 | IP20                                       |
| Względna wilgotność powietrza   | 0 - 90 %                                   |
| Uwaga dotycząca materiałów      | Zawierają substancje PWIS<br>Zgodne z RoHS |
| Klasa odporności na korozję CRC | 0 – Brak odporności na korozję             |