


# Gniazdo łącznika NPHS-D6-P-G14F

Numer części: 8059271

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Normalny przepływ nominalny	1 800 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	124 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint wewnętrzny G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS