


Kabel łączący NEBB-M12G5-P-10-LE5

Numer części: 8066678

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|--|
| Zgodność z normą | Kolory żył i numery podłączeń zgodne z EN 60947-5-2 EN 61076-2-101 |
| Oznaczenie kabla | Z uchwytem tabliczki opisowej |
| Podłączenie elektryczne 1, funkcja | Field device side |
| Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja | Okrągły |
| Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia | Gniazdo wtykowe |
| Podłączenie elektryczne 1, wyprowadzenie kabla | Proste |
| Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia | M12x1, typ A zgodnie z EN 61076-2-101 |
| Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył | 5 |
| Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył | 5 |
| Podłączenie elektryczne 1, sposób montażu | Śruba blokująca z SW13 |
| Podłączenie elektryczne 2, funkcja | Controller side |
| Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia | Kabel |
| Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia | Wolny koniec |
| Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył | 5 |
| Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył | 5 |
| Zakres napięcia roboczego DC | 0 ... 60 V |
| Zakres napięcia roboczego AC | 0 ... 60 V |
| Obciążalność prądowa przy 40°C | 4 A |
| Odporność na piki napięcia | 1.5 kV |
| Długość kabla | 10 m |
| Charakterystyka kabla | dla zastosowań statycznych. |
| Warunki testowania kabla | Warunki testu na zapytanie |
| Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe | ≥ 14 mm |
| Średnica kabla | 4.5 mm |
| Budowa kabla | 5x0,25 |
| Nominalny przekrój przewodu | 0.25 mm ² |
| Końce żył | Usunięta osłona Cut off bluntly |
| Stopień ochrony | IP65 IP68 IP69K |
| Zwrócić uwagę na stopień ochrony | W stanie zmontowanym |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 70 °C |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Wg dyrektywy EU dla niskich napięć Zgodnie z dyrektywą EU RoHS |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi urządzeń elektrycznych Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Klasa Cleanroom | ISO Klasa 4 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Materiał powłoki kabla | PVC |
| Kolor powłoki kabla | Szary |
| Materiał obudowy | TPE-U(PU) |

| Cecha | Wartość |
|-------------------------------|-----------------------|
| Kolor obudowy | Czarny |
| Materiał zamka śrubowego | Niklowany mosiądz |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał styków elektrycznych | Połączany stop miedzi |
| Materiał izolacji | PVC |