

Gniazdo łącznika NPHS-D6-P-G14

Numer produktu: 8059267

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	7.8 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar...10 bar
Normalny przepływ nominalny	1916 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Znamionowy moment dokręcenia	11 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 10%
Waga produktu	95 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS