


# Gniazdo łącznika NPHS-D6-M-G14

Numer części: 8059275

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	8.2 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 20 bar
Normalny przepływ nominalny	1 833 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Nominalny moment dokręcający	7 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Waga produktu	173 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS