


Gniazdo łącznika NPHS-D6-M-G38

Numer części: 8059276

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	10 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 20 bar
Normalny przepływ nominalny	2 050 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Nominalny moment dokręcający	15 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Waga produktu	179 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G3/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS