

# Przewód z tworzywa sztucznego PTFEN-5/16-NT-150

Numer produktu: 8063351

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	7.94 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	90 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	5.9 mm
Min. promień gięcia	64 mm
Informacja o zastosowaniu	Wąż bez nadruku
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Próba ogniowa materiału	UL94 V-0
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-20 °C...150 °C
Waga produktu według długości	0.049 kg/m
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-średnica zewn. Ø 5/16" "
Kolor	naturalny
Twardość w skali Shore'a	D 55 +/-5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	PTFE