

# Servo Press Kit YJKP

Numer części: 8077950

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Siła nacisku	0 ... 17 kN
Skok roboczy	100 ... 400 mm
Długość kabla	5 ... 15 m
Częstotliwość skanowania	1 000 Hz
Protokół	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Pozycja zabudowy	Dowolna
Typ silnika	Silnik serwo
Maks. przyspieszenie	2 m/s <sup>2</sup>
Czas pracy ciągłej	100 %
Prędkość posuwu	0 ... 250 mm/s
Dokładność FS	0.25 %FS
Maksymalne obciążenie użyteczne	19.5 ... 95 kg
Waga produktu	5.5 ... 66.7 kg
Temperatura otoczenia	0 ... 40 °C
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP20
Względna wilgotność powietrza	0 - 90 %
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III