


Kabel silnika

NEBM-T1G8-E-15-Q7N-LE8-1

Numer części: 8085950

FESTO

Do EMMS-AS-40/55 z enkodermem z CMMT-AS.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zgodność z normą	EN 61984
Oznaczenie kabla	Bez uchwyty tabliczki opisowej
Waga produktu	2 400 g
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Field device side
Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja	Kątowa
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Gniazdo wtykowe
Podłączenie elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	Proste
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	ITT M3
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	10
Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył	8
Podłączenie elektryczne 2, funkcja	Controller side
Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia	Kabel
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia	Wolny koniec
Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył	8
Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył	8
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 630 V
Zwrócić uwagę na zakres napięcia roboczego DC	0 - 48 V dla 0,25 mm ²
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 630 V
Zwrócić uwagę na zakres napięcia roboczego AC	0 - 48 V dla 0,25 mm ²
Obciążalność prądowa przy 40°C	12 A
Zwrócić uwagę na obciążalność prądową przy 40°C	3 A dla 0,25 mm ²
Odporność na piki napięcia	4 kV
Zwrócić uwagę na odporność na napięcie udarowe	0,5 kV dla 0,25 mm ²
Długość kabla	15 m
Charakterystyka kabla	odpowiedni do prowadnicy kabli
Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe	≥ 55 mm
Promień gięcia, kabel zainstalowany elastycznie	≥ 110 mm
Średnica kabla	11 mm
Budowa kabla	4x0,75+2x(2x0,25) Ekranowany
Nominalny przekrój przewodu	0.25 mm ² 0.75 mm ²
Końce żył	Końcówka przewodu zgodnie z DIN 46228-A ... 10 Końcówka przewodu zgodnie z DIN 46228-E ... 12
Stopień ochrony	IP65
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-50 ... 90 °C
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-40 ... 90 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Kolor powłoki kabla	Pomarańczowy