


Siłownik z dwoma tłokami DGTZ-GF-32- -P-A

Numer produktu: 8116424

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	101 mm...200 mm
Zakres regulacji położenia końcowego/długość	10 mm
Ø tłoka	32 mm
Tryb pracy jednostki napędowej	Płyta spinająca
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica ślizgowa
Konstrukcja	Prowadnica
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Ciśnienie robocze	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar
Sposób działania	dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Energia uderzenia w pozycjach końcowych	0,4 Nm
Maks. efektywne obciążenie w zależności od skoku przy zdefiniowanej odległości xs	3 N...10.8 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie	724 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	966 N
Ruchoma masa własna	740 g...1051 g
Ruchoma masa przy skoku 0 mm	421 g
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku	31.5 g
Waga produktu	1809 g...2636 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	966 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	83.5 g
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

Cechy	Wartość
Materiał pokrywy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał tłoczyska	Nierdzewna stal stopowa