


# Płyta przyłączeniowa VABS-P16-10S-M5

Numer części: 8097804

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość zabudowy	26 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Specjalne właściwości	Kompatybilny z tlenem zgodnie z DIN EN 1797
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Ciśnienie robocze	0 ... 7 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Gazy obojętne Powietrze Tlen Azot
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejonym Maksymalna wielkość cząstek: 5 µm
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 60 % Bez kondensacji
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	25 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium