

Cewka VACC-S13-18-K4-3U-NM4ME

Numer produktu: 8118326

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Pozycja montażu	dowolny
Wskaźnik stanu przełączenia	nie
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego	H
Parametry cewki	230 V DC: 1,8 W 230 V AC: 40/65 Hz, moc 1,8 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	-15% / +10%
Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwybuchowej Ex poza UE	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Ochrona przeciwybuchowa	Strefa 1 (BR) Strefa 21 (BR)
Jednostka certyfikująca	INMETRO DNV 17.0042X
Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów	Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db
Ochrona przeciwybuchowa Ex – temperatura otoczenia	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP65
Waga produktu	330 g
Przyłącze elektryczne	Skrzynka zaciskowa, przepust dla kabla z gwintem M20x1,5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS