

Siłownik z dwoma tłokami DGTZ-GF-25-40-P-A

Numer części: 8100640

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	40 mm
Zakres regulacji położenia końcowego/długość	10 mm
Średnica tłoka	25 mm
Tryb pracy jednostki napędowej	Z płytką spinającą
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Pozycja zabudowy	Dowolna
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
Konstrukcja	Z prowadnicami
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Ciśnienie robocze MPa	0.1 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	1 ... 8 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Maks. energia uderzenia w położeniach końcowych	0.3 Nm
Maks. obciążenie użytkowe w funkcji skoku przy zdefiniowanej odległości xs	14.7 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), powrót	454 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	590 N
Przemieszczana masa własna	775 g
Waga produktu	775 g
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna