

# Cewka VACC-S13-18-K4-1UF-NE4ME

Numer produktu: 8118332

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Pozycja montażu	dowolny
Wskaźnik stanu przełączenia	nie
Zabezpieczenie wewnętrzne	Bezpiecznik
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego	H
Parametry cewki	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, moc 1,8 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	-15% / +10%
Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwybuchowej Ex poza UE	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Ochrona przeciwybuchowa	Strefa 1 (CN) Strefa 21 (CN)
Jednostka certyfikująca	GYJ23.1170X
Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu	Ex eb mb IIC T6... T4 Gb
Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów	Ex tb IIIC T85°C... T130°C Db
Ochrona przeciwybuchowa Ex – temperatura otoczenia	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP65
Waga produktu	330 g
Przyłącze elektryczne	Skrzynka zaciskowa, przepust dla kabla z gwintem M20x1,5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS