

Siłownik z dwoma tłokami DGTZ-GF-32-50-J-T-P-A

Numer produktu: 8103517

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|---|--|
| Skok | 50 mm |
| Zakres regulacji położenia końcowego/długość | 10 mm |
| Ø tłoka | 32 mm |
| Tryb pracy jednostki napędowej | Dwa jarzma |
| Amortyzacja | elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Prowadnica | Prowadnica ślizgowa |
| Konstrukcja | Prowadnica |
| Sygnalizacja położenia | do wyłącznika zbliżeniowego |
| Ciśnienie robocze | 0.12 MPa...0.8 MPa 1.2 bar...8 bar |
| Sposób działania | dwustronnego działania |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Temperatura otoczenia | -10 °C...80 °C |
| Energia uderzenia w pozycjach końcowych | 0,4 Nm |
| Maks. efektywne obciążenie w zależności od skoku przy zdefiniowanej odległości xs | 35.1 N |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie | 724 N |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 724 N |
| Ruchoma masa własna | 965.5 g |
| Waga produktu | 2198 g |
| Przyłącze pneumatyczne | G1/8 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał pokrywy | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Stop aluminium, anodowany |
| Materiał tłoczyśka | Nierdzewna stal stopowa |