


# Siłownik „pancake” DPCA-...-...-3/4"- -

Numer części: 8104872

FESTO



Przykładowy model

## Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Skok	0.0625 ... 4 "
Średnica tłoka	3/4"
Gwint na tłoczysku	10-32 UNF-2B 10-32 UNF-2A
Amortyzacja	Bez amortyzacji P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron Elastyczne pierścienie amortyzujące, z przodu Elastyczne pierścienie amortyzujące, z tyłu
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Dwustronnego działania Jednostronnego działania Pchający Ciągający
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny
Konstrukcja	Tłok Tłoczyskowy Korpus siłownika
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Warianty	Podwyższona odporność chemiczna Dwustronne tłoczysko Dwustronne tłoczysko z otworem przelotowym Dodatkowe prowadzenie tłoka PTFE
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Kołek prowadzący tłok
Ciśnienie robocze	15 ... 150 Psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura otoczenia	-25 ... 250 °F
Waga produktu	0.14 ... 0.81 Pound
Sposób montażu	Z przegubem kulowym na pokrywie końcowej, obróconej o 90° Z przegubem kulowym na pokrywie końcowej Z widełkami wahliwymi na pokrywie końcowej, obróconej o 90° Z widełkami wahliwymi na pokrywie końcowej Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy osprzętu Do wyboru:
Przyłącza pneumatyczne	Gwint wewnętrzny M5 Gwint wewnętrzny 10-32 UNF-2B
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień dynamicznych	FPM NBR
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał rury siłownika	Stop aluminium