

Zespół adaptera EHAM-MA-L9-120-L9-90-S

Numer produktu: 8128232

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	120
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	wersja krótka
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Waga produktu	1159 g
Typ mocowania	z otworem przelotowym i śrubą
Kod interfejsu, Basis	L9-120
Kod interfejsu, układ	L9-90
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty adaptera	Aluminium anodowane
Materiał śrub	Stal, niklowana
Materiał elementów centrujących	Stal wysokostopowa