

Sprzęgło EAMC-56-58-20-22

Numer części: 8134825

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	20 mm
Średnica mocowania 2	22 mm
Wielkość	56
Długość nominalna	58 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	5 500 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	129 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	60 Nm
Waga produktu	281 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS