



Zawór pilotowy VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2

Numer części: 8119587

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Szerokość zabudowy	22 mm
Normalny przepływ nominalny	50 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 8 bar
Konstrukcja	Sterowany bezpośrednio zawór gniazdowy
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Stopień ochrony	IP65
Wielkość nominalna	1.3 mm
Funkcja odpowietrzenia	Możliwość dławienia
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Z blokadą
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Zasilanie pneum. pilotów	Wewnętrzne
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Czas przełączania przy wyłączeniu	46 ms
Czas przełączania przy włączeniu	31 ms
Czas pracy ciągłej	100 %
Charakterystyka cewki	24 V DC: 3 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura medium	-10 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Waga produktu	160 g
Przylącze elektryczne	3-pin Schemat podłączenia typu B wg EN175301-803 Wtyczka Wg EN 175301-803
Przylącze pneumatyczne 1	G1/8
Przylącze pneumatyczne 2	G1/8
Przylącze pneumatyczne 3	M5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	PA