


Amortyzator hydrauliczny DYSS-G8-7-5-Y1F-F1A

Numer części: 8119984

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	7
Skok	5 mm
Amortyzacja	Samonastawny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Warianty	Zalecany dla zakładów produkcyjnych produkujących baterie litowo-jonowe
Maks. prędkość uderzenia	1.5 m/s
Czas kasowania, krótki	0.2 s
Czas kasowania, długi	1 s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Długość amortyzacji	5 mm
Maks. siła uderzenia w zderzak	300 N
Maks. moment dokręcający	3 Nm
Maks. energia pochłaniana na skok	2 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	12 000 J
Maks. energia szczątkowa	0.01 J
Siła cofająca	1.2 N
Waga produktu	33 g
Sposób montażu	z gwintowaną tulejką
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa