

Przekładnia EMGA-40-P-G8-EAS-40

Numer części: 8141729

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość kołnierza przekładni	40 mm
Wielkość kołnierza silnika	40 mm
Luz skrzętny	0.25 deg
Typ przekładni	Przekładnia planetarna
Przełożenie przekładni	8:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	18 000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 ... 90 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły moment wyjściowy	6 Nm
Masowy moment bezwładności przekładni	0.015 kgcm ²
Maks. moment obrotowy napędu	10 Nm
Maks. współczynnik sprawności	96 %
Odporność na skręcanie	0.85 Nm/arcmin
Waga produktu	350 g
Interfejs przekładnia-napęd	40G 40P
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS